



Pos.	Antal	Beskrivning	Ritningsnummer	Anmärkning
1	1	Chassi-rum svetsad	CS141200	
2	1	Saxarm inre svetsad	CS144001	
3	1	Saxarm yttre svetsad	CS143001	
4	1	Lyftarm svetsad	CS142100	
5	1	Gavelaxel L=330	CS148047	
6	2	Centrumaxel L=219	CS148041	
7	1	Føtpedal tråd med axel	CS148601	
8	1	6-kantstång L=633	CS148221	11mm
9	1	Länk c-låst komplett	CS148230	
10	4	Lagerbussning hål 20,5		AA201070
11	1	Sprint 12x56	CS148032	
12	1	Sprint linak 12x42	CS148033	
13	4	Ändavslut 40x30x1-3		AA202096
14	4	Ändavslut 30x40x1-5-3		AA201002
15	4	Ändavslut IKPK 32 29 svart		AA201219
16	6	Täckpropp 18 BX DP e87 Høyco		AA201001
17	2	Täckpropp IKPT 16-14 svart		AA201007
18	2	Ändavslut Plastflut 60x40 svart		AA201004
19	4	Spårkulager IBEC		CS149410
20	6	MC65 M10x30 frib		AA202006
21	4	K65 M8x12		AA202007
22	1	Stoppskruv M8x10		AA202044
23	2	Stoppskruv M6x8		AA202235
24	2	Glidbussning med fläns		AA202001
25	2	Distansbricka 12,8x18x5 nylon		AA201010
26	2	Spårning SGA 12		AA202004
27	2	Distansbricka 25x13x7 svart		AA201038
28	2	Handtagknopp Grön 50x21		AA201223
29	2	Handtagknopp Röd 50x21		AA201222
30	4	Låstbricka B 4		AA202153
31	1	Motor CSMQ-lyfter linak 311099 02		CS149211
32	1	Hjul C-låst 100x32 R-hjul lång lapp	CS149211	CS149000
33	3	Hjul C-låst 100x32 lång lapp	CS149210	
34	1	Føtpedal tråd svetsad	CS148600	

Konstruktör Av	Risör Av	Skapad Datum	Godkänd Av	Generell Tolerans	Skala	
DJ		2010-07-01		ISO 2768 medel I övrigt enligt ritning	1:15	
Utförd Av	Ajare	Skapad Datum	Godkänd Av	Text / Beskrivning		
				Sänglyft C-låst samman		
Bengtssons mekaniska AB www.bengtssonsmek.se		ComfortSystem www.comfortsystem.se		CSMQB100		
Vårhögsvägen 18 S-451 34 502 04 Huskvarna www.comfortsystem.se		Tel: 036-315 90 Fax: 036-340 01		Arkiv Nr: CSMQB100		
					Sida	1 (2)

This document must not be copied, printed or otherwise disseminated without the written consent of Bengtssons mekaniska AB. It is intended for internal use only and is not to be used for any other purpose.